

# REINIGUNGSKOFFER MIKS



TSO-MIKS (Beispiel-Ausstattung)

## Leistungsmerkmale:

- Modular, flexibel und variabel.
- Inkl. Hand- oder Videomikroskop zur Überprüfung der Steckerendflächen.
- Für LWL-Stecker, Kupplungen und Komponenten.
- Spezial LWL Reinigungsmaterial zur Beseitigung auch hartnäckiger Verschmutzungen (Öl, Fett, etc.).
- Einfach im Gebrauch, kompakt im Handling.
- Ausführliche, deutsche Arbeitsanweisung mit Bildern beiliegend.

## Beschreibung:

Der TSO-Netze Reinigungskoffer wird zur schnellen und unkomplizierten Überprüfung bzw. Reinigung von LWL-Steckern eingesetzt. Der Koffer kann mit Hand- oder Videomikroskopen in 200- oder 400-facher Vergrößerung ausgestattet werden. Diese ermöglichen Ihnen die Erkennung selbst kleinster Verunreinigungen. Das Videomikroskop kann mit sog. „female“ Adaptern auch zur Kontrolle der Steckerendflächen (von außen) durch die Kupplung hindurch verwendet werden. Die Handmikroskope können durch die 2,5 mm Universaladapter für alle gängigen LWL Stecker-typen mit 2,5 mm Ferrule verwendet werden. Zum öffnen der Laserschutzklappe bei E-2000 Steckern lässt sich der E-2000 Spring-Adapter verwenden. Verschmutzungen der Steckerendflächen lassen sich mit den beiliegenden Reinigungstüchern oder der Steckerreinigungskassette entfernen. Zur Reinigung von LWL-Steckern in Kupplungen liegen die innovativen IBC™Cleaner bei.

## Ausstattung (auf Wunsch):

- Hand- oder Videomikroskop 200- oder 400-facher Vergrößerung
- Chemtronics LWL Spezialreiniger.
- LWL Reinigungstücher fusselfrei
- IBC In-Ferrule Cleaner für 1,25 mm und 2,5 mm LWL-Steckerendflächen
- Spring Adapter für E-2000
- LWL-Stecker Reinigungskassette
- Rotlichtfehlersucher
- Bebilderte, deutsche Arbeitsanweisung
- Hartschalenkoffer „Peli-Case“

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter  
Hermann-Köhler-Straße 13  
58553 Halver  
T +49 (0) 2353/66 987 – 0  
F +49 (0) 2353/66 987 – 29  
info@tso-netze.de  
www.tso-netze.de